



KALIP BOŞALTMA YAYLI ARA PARÇASI



2533.20.



Montaj Örneği



Tanım:

Yaylı ara parçalar, depolama ve taşıma amacıyla kalıp içinde kullanılır.

Malzeme:

Ara parça: Greenamid PA6 (GF30), renk: sarı

Yay: PU

muhafaza: Çelik, sarı boyalı

2533.20. Kalıp boşaltma yaylı ara parçası

Sipariş No.	d ₂	d ₁	s	l	m	d ₄ *	Yay kuvvet [daN]	Alet Ağırlığı
2533.20.040	60,5	39,8	10	84	M8	6,8	600	6.000
2533.20.050	72,5	49,8	10	95,5	M10	8,6	800	7.500
2533.20.063	87	62,8	10	103	M10	8,6	1.250	9.400
2533.20.080	109	79,8	10	105,5	M10	8,6	2.300	12.000
2533.20.100	129	99,8	10	107	M10	8,6	3.600	15.000
2533.20.125	155,5	124,8	10	108	M10	8,6	7.000	18.000

*Dişin çekirdek deliği müşteri tarafından açılır