




UNITÉ DE DÉVÊTISSAGE POLY STRIP, FORME RECTANGULAIRE AVEC RAYON, POUR POINÇON DE DÉCOUPE ISO 8020



2667.□□5□.



2667.xx5x. Unité de dévêtissage POLY STRIP, forme rectangulaire avec rayon, pour poinçon de découpe ISO 8020

d _s / (Lettre de référence)	W _{min}	G _{max}	a	b	e ₂	r ₁	r ₂	l (Lettre de référence)	80 (A)	90 (B)	100 (C)	l ₁ (Lettre de référence)	37 (A)	40 (B)
								l ₂	55.5	65.5	75.5	S _(max)	6.5	9.5
10 / (F)	3.5	9.9	44.5	43.7	26.925	9.5	12		●	●	●		●	●
13 / (G)	4.5	12.9	50.8	50	29.97	12.7	15.2		●	●	●		●	●
16 / (H)	6	15.9	54	53.2	31.75	14.3	16.8		●	●	●		●	●
20 / (J)	8	19.9	60.3	59.5	33.53	17.5	20		●	●	●		●	●
25 / (K)	10	24.9	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7		●	●	●		●	●
32 / (L)	10	31.9	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7		●	●	●		●	●

d _s / (Lettre de référence)	Longueur du poinçon l	80	80	90	90	100	100
	Connecteur de racler l ₁	37	40	37	40	37	40
	Force de dévêtissage max. [N]	1022	884	1280	810	786	1098
10 / (F)		1022	884	1280	810	786	1098
13 / (G)		2856	1668	3128	1282	1920	2688
16 / (H)		5049	2714	5124	2180	3120	4368
20 / (J)		5049	2714	5124	2180	3120	4368
25 / (K)		5049	2714	5124	2180	3120	4368
32 / (L)		5049	2714	5124	2180	3120	4368

Description :

L'unité de dévêtissage convient pour une utilisation dans le cas d'éléments d'enveloppes externes.

Utilisation avec porte-poinçon triangulaire, pour poinçon de découpe ISO 8020 2664.04.

Matière :

Connecteur de dévêtisseur :
CuZn25Al5 (réf. 2.0598)

Plaque dévêtisseur :
40CrMnMoS8-6 (réf. 1.2312)

Plaque de pression :
40CrMnMoS8-6 (réf. 1.2312)

Remarque :


L'unité de dévêtissage est disponible en 2 versions : standard (A) et longue (B).

Version longue du connecteur de dévêtisseur avec 3 mm de saillie pour rajouter un contour ultérieurement.

Position de la forme de coupe dans le connecteur de dévêtisseur selon la position de la forme de coupe sur le poinçon de découpe ou la position du poinçon de découpe intégré dans le porte-poinçon.

Exemple de commande :

2667.FB5A.0800.0500.A



- Position forme de coupe:** Lettre de référence
0° = (A)
- Forme: Rectangle avec rayon Largeur W**
W = 5,0 mm = 0500
- Forme: Rectangle avec rayon Longueur P**
P = 8,0 mm = 0800
- Longueur connecteur de dévêtisseur:** Lettre de référence
Standard = (A)
- Embout profilé:** Chiffre de référence
Rectangle avec rayon = (5)
- Type de poinçon/longueur: l** Lettre de référence
ISO / l = 90 mm = (B)
- Diamètre de poinçon: d₁** Lettre de référence
d₁ = 10 mm = (F)
- Unité de dévêtisseur POLY STRIP** = 2667