


PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, SBOZZO, CON SPINA DI ESPULSIONE, PER CARICO LEGGERO

2702.




2702. Punzone da tranciatura a cambio rapido, sbozzo, con spina di espulsione, per carico leggero

d ₂ / Cifra indicativa	d ₅	l / (Lettera indicativa)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6		●	●	●	●	●
10 / (2)	8		●	●	●	●	●
13 / (3)	8		●	●	●	●	●
16 / (4)	8		●	●	●	●	●
20 / (5)	8		●	●	●	●	●
25 / (6)	8		●	●	●	●	●
32 / (7)	8			●	●	●	●
38 / (8)	8				●	●	●

Esempio di ordinazione:

2702.7G



Lunghezza: l
100 mm
Diametro: d₂
32 mm
Tipo:
leggero
Esecuzione:
sbozzo
Punzone da tranciatura:
con spina di espulsione

Lettera indicativa
= (G)
Cifra indicativa
= (7)
Cifra indicativa
= (2)
Cifra indicativa
= (0)
= 27

Materiale:

HSS
Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo superfinito.
Fabbricazione speciale su richiesta.