


POINÇON DE DÉCOUPE SIMILAIRE DIN 9844, FORME A

270.



$$d_4 = \varnothing^{+0,5}$$



Matière :

Carbure de tungstène
N° de commande 270.9.

Exécution :

Corps finement rectifié.
Tête : Acier, brasée ou Carbure de tungstène.

Autres dimensions et longueurs sur demande.

270.

Poinçon de découpe similaire DIN 9844, Forme A

d ₁	Gradation				71	90	112
	d ₁	d ₃	r	l ₁			
1	0,1	3,6	0,2		●	●	●
2,3	0,1	4	0,2		●	●	●
2,6	0,1	4,5	0,3		●	●	●
2,9	0,1	5	0,3		●	●	●
3,3	0,1	6	0,3		●	●	●
3,6	0,1	7	0,3		●	●	●
4,1	0,1	8	0,5		●	●	●
4,6	0,1	8,5	0,5		●	●	●
5,1	0,1	9	0,5		●	●	●
5,5	0,1	9,5	0,5		●	●	●
6	0,1	10	0,5		●	●	●
6,5	0,5	10,8	0,7		●	●	●
7,5	0,5	12	0,7		●	●	●
8,5	0,5	13	0,7		●	●	●
9,5	0,5	14,5	0,7		●	●	●
10,5	0,5	16	1		●	●	●
11,5	0,5	18	1		●	●	●
13	0,5	20	1		●	●	●
15	0,5	22	1		●	●	●

Exemple de commande :

Poinçon de découpe similaire DIN 9844, Forme A = 270.9.

Diamètre de corps d₁ 4.7 mm = 0470.

Longueur l₁ 71 mm = 071

N° de commande = 270.9. 0470. 071