


RYCHLOVÝMĚNNÉ STŘIŽNÍKY, OSAZENÉ, KULATÝ, S ODLEPOVAČEM, PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ



2713.



2713. Rychlovýměnné střížníky, osazené, Kulatý, s odlepovačem, pro velké zatížení

d ₂ / Objednáací číslo	d ₅	P	l ₁ / Objednáací číslo	l (Objednáací písmeno)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	19 - 39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

*při d₂ = 16/ 20 a l = 63; l_{1 max.} = 19

Materiál:

HSS

Tvrlost 62 ± 2 HRC


Provedení:

Dřík a střížný průměr jemně broušené.

Nestandardní výroba na poptávku.

Příklad objednávky:

2713.3C1.0550



Tvar: kulatý

P = Ø 5,5 mm

Délka osazení: l₁

13 mm

Délka: l

63 mm

Průměr: d₂

13 mm

Typ:

těžký

Provedení:

kulatý

Střížník:

s odlepovačem

= 0550

Objednáací číslo

= (1)

Objednáací písmeno

= (C)

Objednáací číslo

= (3)

Objednáací číslo

= (3)

Objednáací číslo

= (1)

= 27