


POINÇON À BILLE, ÉPAULÉ, ROND, AVEC ÉJECTEUR, FORTE CHARGE



2713.



2713. Poinçon à bille, épaulé, rond, avec éjecteur, forte charge

d ₂ / Chiffre de référence	d ₅	P	l ₁ / Chiffre de référence	l (Lettre de référence)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	19 - 39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

*à d₂ = 16/ 20 et l = 63; l_{1 max.} = 19

Matière :

HSS

Dureté 62 ± 2 HRC


Exécution :

Corps et diamètre du tranchant superfinis.

Fabrication spéciale sur demande.

Exemple de commande :

2713.3C1.0550



Forme: Rond

P = Ø 5,5 mm

Longueur épaulement: l₁

13 mm

Longueur: l

63 mm

Diamètre: d₂

13 mm

Type:

forte charge

Exécution:

Rond

Poinçon de découpe:

avec éjecteur

= 0550

Chiffre de référence

= (1)

Lettre de référence

= (C)

Chiffre de référence

= (3)

Chiffre de référence

= (3)

Chiffre de référence

= (1)

= 27