


STEMPEL SZYBKOWYMIENNY DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ, ODSADZONY, Z ODKLEJACZEM (OKRĄGŁY)



2713.



2713. Stempel szybkowymienny do wysokich obciążeń, odsadzony, z odklejaczem (okrągły)

d ₂ / Cyfra w oznaczeniu	d ₅	P	l ₁ / Cyfra w oznaczeniu	l (Litera w oznaczeniu)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	19 - 39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

*w d₂ = 16/ 20 i l = 63; l_{1 maks.} = 19

Material:

HSS

Twardość 62 ± 2 HRC


Wykonanie:

Trzon i krawędź tnąca (średnica) są szlifowane na gładko.

Wersje specjalne – na życzenie.

Przykład zamówienia:

2713.3C1.0550



Typ: Okrągły

P = Ø 5,5 mm

Długość części tnącej: l₁
13 mm

Długość: l

63 mm

Średnica: d₂

13 mm

Typ:

ciężki

Wersja:

Okrągły

Stempel tnący:

z odklejaczem

= 0550

Cyfra w oznaczeniu

= (1)

Litera w oznaczeniu

= (C)

Cyfra w oznaczeniu

= (3)

Cyfra w oznaczeniu

= (3)

Cyfra w oznaczeniu

= (1)

= 27