

İÇİN İŞLENME PAYLI HASSAS DÜZ VE KARE ÇELİK BAR, DIN 59350

2923.2099.




Malzeme:

1.2099 / X5 CrS 12
plastik kalıpları için paslanmaz çelik,
900-1050 N/mm² ye sertleştirilmiş

Yürütme:

Kalınlık kesimlik alanı, geniş yüzeyli ya da işlenmiş, uzunluğu işlenmiş



2923.2099. İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350

s	6,2	8,2	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
b									
20,3	●	●	●						
25,3	●	●	●	●					
30,3	●	●	●	●	●				
40,3	●	●	●	●	●	●			
50,3	●	●	●	●	●	●	●		
60,3	●	●	●	●	●	●	●	●	
80,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350	=	2923.2099.
Genişlik B	80.3 mm =	080.
Kalınlık S	6.2 mm =	006.
Uzunluk L	500 mm =	0500
Siparis No	=	2923.2099. 080. 006. 0500