

İÇİN İŞLENME PAYLI HASSAS DÜZ VE KARE ÇELİK BAR, DIN 59350

Malzeme:

1.2767 / X 45 NiCrMo 4
Soğuk işlenmiş çelik

2923.2767.




orjinal
BÖHLER
kalitesi

Yürütme:

Kalınlık kesimlik alanı, geniş yüzeyli ya da işlenmiş, uzunluğu işlenmiş

Not:

- = 500 mm ve 1000 mm uzunluklarında mevcuttur
- = yalnızca 500 mm uzunluklarında mevcuttur
- = yalnızca 500 mm uzunluklarında mevcuttur



2923.2767. İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350

s	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
10,3	○	○	○	○													
10,4					●												
12,4						●											
15,3	○	○	○	○	○	○											
15,4							○										
20,3	○	○	○	●	●	●	●	■									
20,4									●								
25,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●								
25,4										●							
30,3	○	○	○	●	●	●	●		●	●							
30,4											●						
32,3								■	■	■							
40,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■					
40,4													●				
50,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●				
50,4														●			
60,3	○	○	○	●	●	●	●		●	●	●		●	●			
60,4															■		
63,3								■	■	■	■	■	■	■	■		
70,3				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		
80,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■		
80,4																■	
100,3	○	○	○	●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	
100,4																	■
125,3				●	●	●	●	■	●	●	●	■	●	●	■	■	■
150,3				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
200,3				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
250,3				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
300,3				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Siparis Kodu (örnek):

İçin işlenme paylı hassas düz ve kare çelik bar, DIN 59350	=	2923.2767.
Genişlik B	25.3 mm	= 025.
Kalınlık S	4.2 mm	= 004.
Uzunluk L	500 mm	= 0500
Siparis No	=	2923.2767. 025. 004. 0500