


# VODÍCÍ LIŠTA SE DVĚMI KLUZNÝMI PLOCHAMI, BRONZOVÁ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY, VDI 3357

2962.75.



### Materiál:

Bronz s grafitovými tělísky, nenáročný na údržbu

### Upozornění:

Dodává se bez šroubů.

### Upevnění:

Použít šrouby s válcovou hlavou  
DIN EN ISO 4762.

## 2962.75. Vodící lišta se dvěma kluznými plochami, Bronzová s grafitovými tělísky, VDI 3357

Objednací číslo	Tvar	a	b	s	b <sub>1</sub>	e	d	d <sub>1</sub>	t	Počet otvorů
2962.75.025.012.0110	A	110	25	12	12,5	60	15	9	8,5	2
2962.75.025.012.0120	A	120	25	12	12,5	70	15	9	8,5	2
2962.75.025.015.0110	A	110	25	15	12,5	60	18	11	10,5	2
2962.75.025.015.0120	A	120	25	15	12,5	70	18	11	10,5	2
2962.75.060.030.0125	A	125	60	30	30	75	20	13,5	13	2
2962.75.060.030.0150	A	150	60	30	30	100	20	13,5	13	2
2962.75.060.030.0160	A	160	60	30	30	110	20	13,5	13	2
2962.75.060.030.0200	B	200	60	30	30	75	20	13,5	13	3
2962.75.060.040.0125	A	125	60	40	30	75	20	13,5	13	2
2962.75.060.040.0150	A	150	60	40	30	100	20	13,5	13	2
2962.75.060.040.0160	A	160	60	40	30	110	20	13,5	13	2
2962.75.060.040.0200	B	200	60	40	30	75	20	13,5	13	3