

KLUZNÁ DESKA, BRONZOVÉ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY



Materiál:

Bronz s grafitovými tělísky, nenáročný na údržbu


Upozornění:

Dodává se bez šroubů.

Upevnění:

Použít šrouby s válcovou hlavou
DIN EN ISO 4762 nebo zápustné šrouby
DIN 7991/ISO 10642.






2962.78.



2962.78.

**A, B, C, D,
E, H, L, M**

F + G



KLUZNÁ DESKA, BRONZOVÉ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY

2962.78. Kluzná deska, Bronzové s grafitovými tělísky

| Objednací číslo | Tvar | b | s | a | l ₁ | e | e ₁ | e ₂ | e ₃ | Počet otvorů | d | d ₁ | t |
|----------------------|------|-----|----|-----|----------------|----|----------------|----------------|----------------|--------------|----|----------------|----|
| 2962.78.030.12.100 | A | 30 | 12 | 100 | 15 | 20 | 60 | - | - | 2 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.030.12.160 | B | 30 | 12 | 160 | 15 | 20 | 60 | - | - | 3 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.030.12.240 | B | 30 | 12 | 240 | 15 | 25 | 95 | - | - | 3 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.030.12.250 | B | 30 | 12 | 250 | 15 | 20 | 105 | - | - | 3 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.030.12.300 | L | 30 | 12 | 300 | 15 | 25 | 85 | - | 80 | 4 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.030.12.350 | L | 30 | 12 | 350 | 15 | 25 | 100 | - | 100 | 4 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.030.12.400 | L | 30 | 12 | 400 | 15 | 25 | 115 | - | 120 | 4 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.030.12.450 | M | 30 | 12 | 450 | 15 | 25 | 100 | - | 100 | 5 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.030.12.500 | M | 30 | 12 | 500 | 15 | 25 | 110 | - | 115 | 5 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.040.08.100 | F | 40 | 8 | 100 | 20 | 20 | 60 | - | - | 2 | - | 9 | 5 |
| 2962.78.040.08.160 | G | 40 | 8 | 160 | 20 | 20 | 60 | - | - | 3 | - | 9 | 5 |
| 2962.78.040.08.250 | G | 40 | 8 | 250 | 20 | 20 | 105 | - | - | 3 | - | 9 | 5 |
| 2962.78.040.12.100 | A | 40 | 12 | 100 | 20 | 20 | 60 | - | - | 2 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.040.12.160 | B | 40 | 12 | 160 | 20 | 20 | 60 | - | - | 3 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.040.12.250 | B | 40 | 12 | 250 | 20 | 20 | 105 | - | - | 3 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.040.16.100 | A | 40 | 16 | 100 | 20 | 20 | 60 | - | - | 2 | 18 | 11 | 11 |
| 2962.78.040.16.160 | B | 40 | 16 | 160 | 20 | 20 | 60 | - | - | 3 | 18 | 11 | 11 |
| 2962.78.040.16.250 | B | 40 | 16 | 250 | 20 | 20 | 105 | - | - | 3 | 18 | 11 | 11 |
| 2962.78.050.20.100 | A | 50 | 20 | 100 | 15 | 20 | 60 | 20 | - | 2 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.160 | B | 50 | 20 | 160 | 15 | 20 | 60 | 10 | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.240 | A | 50 | 20 | 240 | 25 | 50 | 140 | - | - | 2 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.240.1 | K | 50 | 20 | 240 | 25 | 50 | 140 | - | - | 2 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.250 | B | 50 | 20 | 250 | 15 | 20 | 105 | 10 | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.300 | B | 50 | 20 | 300 | 25 | 50 | 100 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.300.1 | J | 50 | 20 | 300 | 25 | 50 | 100 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.350 | B | 50 | 20 | 350 | 25 | 50 | 125 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.350.1 | J | 50 | 20 | 350 | 25 | 50 | 125 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.400.1 | J | 50 | 20 | 400 | 25 | 50 | 150 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.450.1 | I | 50 | 20 | 450 | 25 | 50 | 115 | - | 120 | 4 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.050.20.500.1 | I | 50 | 20 | 500 | 25 | 50 | 135 | - | 130 | 4 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.060.16.100 | A | 60 | 16 | 100 | 15 | 20 | 60 | 30 | - | 2 | 18 | 11 | 11 |
| 2962.78.060.16.160 | B | 60 | 16 | 160 | 15 | 20 | 60 | 15 | - | 3 | 18 | 11 | 11 |
| 2962.78.060.16.250 | B | 60 | 16 | 250 | 15 | 20 | 105 | 15 | - | 3 | 18 | 11 | 11 |
| 2962.78.080.12.100 | A | 80 | 12 | 100 | 20 | 20 | 60 | 40 | - | 2 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.080.12.160 | C | 80 | 12 | 160 | 20 | 20 | 120 | 40 | - | 4 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.080.12.250 | D | 80 | 12 | 250 | 20 | 20 | 105 | 20 | - | 5 | 15 | 9 | 9 |
| 2962.78.080.20.100 | A | 80 | 20 | 100 | 20 | 20 | 60 | 40 | - | 2 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.160 | C | 80 | 20 | 160 | 20 | 20 | 120 | 40 | - | 4 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.250 | D | 80 | 20 | 250 | 20 | 20 | 105 | 20 | - | 5 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.300 | B | 80 | 20 | 300 | 40 | 50 | 100 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.300.1 | J | 80 | 20 | 300 | 40 | 50 | 100 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.350 | B | 80 | 20 | 350 | 40 | 50 | 125 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.350.1 | J | 80 | 20 | 350 | 40 | 50 | 125 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.400 | B | 80 | 20 | 400 | 40 | 50 | 150 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.400.1 | J | 80 | 20 | 400 | 40 | 50 | 150 | - | - | 3 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.450 | L | 80 | 20 | 450 | 40 | 50 | 115 | - | 120 | 4 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.450.1 | I | 80 | 20 | 450 | 40 | 50 | 115 | - | 120 | 4 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.500 | L | 80 | 20 | 500 | 40 | 50 | 135 | - | 130 | 4 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.080.20.500.1 | I | 80 | 20 | 500 | 40 | 50 | 135 | - | 130 | 4 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.100.16.100 | A | 100 | 16 | 100 | 20 | 20 | 60 | 60 | - | 2 | 18 | 11 | 11 |
| 2962.78.100.16.160 | C | 100 | 16 | 160 | 20 | 20 | 120 | 60 | - | 4 | 18 | 11 | 11 |
| 2962.78.100.16.250 | E | 100 | 16 | 250 | 20 | 20 | 105 | 60 | - | 6 | 18 | 11 | 11 |
| 2962.78.125.20.100 | C | 125 | 20 | 100 | 20 | 20 | 60 | 85 | - | 4 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.125.20.160 | C | 125 | 20 | 160 | 20 | 20 | 120 | 85 | - | 4 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.125.20.250 | E | 125 | 20 | 250 | 20 | 20 | 105 | 85 | - | 6 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.125.20.400 | D | 125 | 20 | 400 | 25 | 50 | 150 | 37,5 | - | 5 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.125.20.450 | H | 125 | 20 | 450 | 25 | 50 | 115 | 37,5 | 120 | 6 | 20 | 13,5 | 13 |
| 2962.78.125.20.500 | H | 125 | 20 | 500 | 25 | 50 | 135 | 37,5 | 130 | 6 | 20 | 13,5 | 13 |