


GUIDAGE CENTRAL DU COULISSEAU, BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE



2966.72.



Matière :

Bronze avec lubrifiant solide

Remarque :

Livraison sans les vis.

Fixation :

Utiliser des vis à tête cylindrique
DIN EN ISO 4762 M12.

2966.72. Guidage central du coulisseau, Bronze avec lubrifiant solide

N° de commande	Forme	b	l	s	b ₁	l ₁	c*	Nombre de perçages
2966.72.030.100.030	A	30	100	30	15	-	18	2
2966.72.030.150.030	A	30	150	30	15	-	18	2
2966.72.030.200.030	B	30	200	30	15	100	18	3
2966.72.030.250.030	B	30	250	30	15	125	18	3
2966.72.030.300.030	B	30	300	30	15	150	18	3
2966.72.030.350.030	B	30	350	30	15	175	18	3
2966.72.040.100.030	A	40	100	30	20	-	18	2
2966.72.040.150.030	A	40	150	30	20	-	18	2
2966.72.040.200.030	B	40	200	30	20	100	18	3
2966.72.040.250.030	B	40	250	30	20	125	18	3
2966.72.040.300.030	B	40	300	30	20	150	18	3
2966.72.040.350.030	B	40	350	30	20	175	18	3
2966.72.040.100.040	A	40	100	40	20	-	20	2
2966.72.040.150.040	A	40	150	40	20	-	20	2
2966.72.040.200.040	B	40	200	40	20	100	20	3
2966.72.040.250.040	B	40	250	40	20	125	20	3
2966.72.040.300.040	B	40	300	40	20	150	20	3
2966.72.040.350.040	B	40	350	40	20	175	20	3

*Zone de lubrifiant solide

