


SERIE 34



RUOTE MOBILIO GEMELLATE IN POLIAMMIDE 6 GRIGIO ATTACCO CON PIASTRA E FRENO

Descrizione ruota




Ruota: in poliammide 6, grigio.

Organi di rotolamento: Il mozzo è disponibile con mozzo foro boccola.

Descrizione attacco


Attacco portata massima 40 daN



Attacco con piastra 34x34 / 42x42.

Descrizione freno

Freno anteriore, solo bloccaggio rotolamento ruota



Diametri disponibili: 60 – 100 mm