

## SERIE 37

### RUOTE PER COLLETTIVITA' IN GOMMA GRIGIA E NUCLEO IN POLIAMMIDE CON PARAFILI



#### Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello in gomma antitraccia; nucleo in poliammide con parafili.

#### Organi di rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

**Diametri disponibili:** 50-125 mm

**Portate:** 35-80 daN

### Abbinamenti a supporti



#### Supporti rotanti con attacco a piastra

Portata massima 80 daN

Abbinabili a freno con azionamento anteriore



#### Supporti rotanti con foro passante

Portata massima 80 daN

Abbinabili a freno con azionamento anteriore



#### Supporti rotanti con attacco a codulo

Portata massima 80 daN

Abbinabili a freno con azionamento anteriore

### Impieghi

#### Ambienti di utilizzo

Idonea all'impiego in ambienti umidi ed in presenza di ambienti chimici di media aggressività; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi ed oli minerali; è utilizzata per molteplici applicazioni, in ambiente domestico e per la collettività, con carichi medio-bassi. Impieghi tipici: mobili da ufficio, carrelli portavivande, attrezzature elettromedicali.

Temperature d'impiego: da 0° C a +40°C

#### Pavimentazioni



#### Movimentazione



[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com) – [www.laruotagiusta.it](http://www.laruotagiusta.it) – [www.therightwheel.com](http://www.therightwheel.com)