


Winkelstutzen

Rohranschluss: VOSS Lok⁴⁰



Rohr-AD d1	dy	lg	l2	SW2	kg/100 ca.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
6	4,5	20	17,4	12	2,4	7000960700	40-E-6-SST
8	6,5	21,5	18,8	14	3,3	7000960800	40-E-8-SST
10	8	23,5	20,5	17	5,7	7000960900	40-E-10-SST
12	9,5	27	23,9	19	8,9	7000961000	40-E-12-SST
14	11,5	30	26,8	22	13,3	7000961100	40-E-14-SST
15	12	30	26,7	22	12,8	7000961200	40-E-15-SST
16	13	30	26,5	22	11,8	7000961300	40-E-16-SST
18	15	32,3	28,7	27	19,2	7000961400	40-E-18-SST
20	16	33,7	30	30	26,2	7000961500	40-E-20-SST
22	18	33,7	29,7	30	23,2	7000961600	40-E-22-SST