


Einstellbare Winkelstutzen

Richtungseinstellbarer Dichtkegel-Anschluss

Rohranschluss: VOSS Lok⁴⁰



Rohr-AD d1	dy	lg	lg2	l2	l5	SW2	SW3	kg/100 ca.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
6	4,5	25,8	20,8	18,2	20,6	12	14	3,8	7005172700	40-SWE-6-SST
8	6,5	26,7	21,8	19,1	21,6	14	16	5,6	7005172800	40-SWE-8-SST
10	8	29,1	23,8	20,8	23,8	17	19	7,2	7005172900	40-SWE-10-SST
12	9,5	33,4	27,3	24,2	27,7	19	22	10,6	7005173000	40-SWE-12-SST
14	11,5	36,3	30,3	27,1	30,7	22	25	17,7	7005173100	40-SWE-14-SST
15	12	36,3	30,3	27	30,8	22	25	14,8	7005173200	40-SWE-15-SST
16	13	36,1	30,3	26,8	30,8	22	25	13,9	7005173300	40-SWE-16-SST
18	15	39	32,6	29	33,3	27	30	26,4	7005173400	40-SWE-18-SST
20	16	40,3	34	30,3	34,7	30	32	30,0	7005173500	40-SWE-20-SST
22	18	40	34	30	34,7	30	32	27,4	7005173600	40-SWE-22-SST