

DUSCHUMLAUFGRIFF MIT BRAUSESTANGE BF640



(700 x 700-900 x 900) x 1150 mm

- Duschumlaufgriff mit Brausestange und Duschkopfhalter aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), matt geschliffen. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Rohraußendurchmesser 32 mm für ergonomisches Greifen, Wandabstand 106 mm, Biegeradien 75 mm.
- Duschkopfhalter BA035 aus Nylon, stufenlos in der Höhe verstell- und verdrehbar.
- Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe.
- Belastbar bis 125 kg.
- Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr.
- TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG.
- Montage: Mit 15 Schrauben.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Zwischengrößen auf Anfrage erhältlich.




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Duschumlaufgriff mit Brausestange und Duschkopfhalter aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), Rohraußendurchmesser 32 mm, Wandabstand 106 mm, Oberfläche matt geschliffen. Duschkopfhalter aus Nylon stufenlos in der Höhe verstell- und verdrehbar. Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe; belastbar bis 125 kg. Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr. TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Ausführung: links / rechts

Länge x x 1150 mm

Artikel Nr. BF640



Zubehör

Ident-Nr.

Korb-Eckablage BA 260

600 260

Korb-Ablage gerade BA 270

600 270

Lieferbare Oberflächen

Länge / Ident-Nr.

	900 mm links	800 mm links	700 mm links	900 mm rechts	800 mm rechts	700 mm rechts
matt geschliffen (standard)	640 100	640 200	640 300	640 400	640 500	640 600
strukturiert und gestrahlt	640 110	640 210	640 310	640 410	640 510	640 610

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR