

CORREDO DI UTENSILI E ACCESSORI PER SERRAGGI MECCANICI – IN SCATOLA

Scatola con corredo di utensili e accessori per serraggi meccanici

comprende staffe di serraggio molleggiate e una confezione di pasta protettiva per viti

Descrizione come al 2140.01.01, tuttavia senza le staffe speciali. A tal scopo sono contenute 4 staffe di serraggio molleggiate.



2140.01.02. Corredo di utensili e accessori per serraggi meccanici – in scatola

N. d'ordine 2140.01.02...		...10.10	...12.12	...12.14	...16.16	...16.18	...20.20	..20.22	...20.24
Contenuto		M 10×10	M 12×12	M 12×14	M 16×16	M 16×18	M 20×20	M 20×22	M 20×24
Piastre di appoggio universali	Grandezza pezzi	1 2 3 4 4 2	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4
Staffa di serraggio con appoggio a gradini	Grandezza pezzi	11×80 4	14×100 4	14×100 4	18×125 4	18×125 4	22×160 4	22×160 4	22×160 4
Viti per scanalatura a «T» DIN 787	Grandezza pezzi	100 63 4 4	125 80 4 4	125 80 4 4	160 100 4 4	160 100 4 4	200 125 4 4	200 125 4 4	- -
(N. d'ordine 2140.30.)									
Spine filettate	Grandezza pezzi	80 4	100 4	100 4	125 4	125 4	125 4	125 4	200 125 4 8
Dadi esagonali altezza 1,5 ×d	Grandezza pezzi	M10 6	M12 4	M12 4	M16 4	M16 4	M20 6	M20 6	M20 6
Base conica, esecuzione simile a DIN	Grandezza pezzi	M10 6	M12 6	M12 6	M16 6	M16 6	M20 6	M20 6	M20 6
Bussole filettate di allungamento, altezza 3,0 × d	Grandezza pezzi	M10 4	M12 4	M12 4	M16 4	M16 4	M20 4	M20 4	M20 4
Raschietto scaricatore per scanalature a «T»	Grandezza pezzi	- -	- -	14-20 1	14-20 1	14-20 1	14-20 1	22-32 1	22-32 1
Chiave doppia a stella e piana	Grandezza pezzi	16×16 1	18×18 1	18×18 1	24×24 1	24×24 1	30×30 1	30×30 1	30×30 1
Dadi per scanalature a «T»	Grandezza pezzi	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	M 20×24 8
Supporto portastaffa	Grandezza pezzi	1 4	2 4	2 4	3 4	3 4	4 4	4 4	4 4
Pasta protettiva per viti	pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1