

GUIDA DI CONTENIMENTO CON LA PROTEZIONE CADUTA PER NASTRO TRASPORTATORE

Guida di contenimento con la protezione caduta per nastro trasportatore


Descrizione:

con protezione stampata sovrapposta a guida di contenimento 2195.114.
con protezione anti-caduta
h = 25 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Esempio di ordinazione:

Cinta trasportadora	=	2195.
Guida di contenimento tipo 114 con protezione anti-caduta tipo 218	=	218.
Altezza di guida	h = 25 mm =	025.
Larghezza del nastro	a = 150 mm =	150.
Lunghezza intelaiatura	b = 1500 mm =	1500
N. d'ordine	=	2195.218.025.150.1500

2195.218.



Guida di contenimento con la protezione caduta per nastro trasportatore


Descrizione:

con protezione stampata sovrapposta a guida di contenimento 2195.115.
con protezione anti-caduta
h = 25 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Esempio di ordinazione:

Cinta trasportadora	=	2195.
Guida di contenimento tipo 115 con protezione anti-caduta tipo 219	=	219.
Altezza di guida	h = 25 mm =	025.
Larghezza del nastro	a = 150 mm =	150.
Lunghezza intelaiatura	b = 1500 mm =	1500
N. d'ordine	=	2195.219.025.150.1500

2195.219.



Guida di contenimento con la protezione caduta per nastro trasportatore


Descrizione:

con protezione anti-caduta sovrapposta a guida di contenimento 2195.114.
e con profilato longitudinale appoggiato sul margine del nastro per migliorare la funzione anti-caduta
h = 35 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Esempio di ordinazione:

Cinta trasportadora	=	2195.
Guida di contenimento tipo 114 con protezione anti-caduta e profilato longitudinale	=	220.
2195.00.01.08.005		
Altezza di guida	h = 35 mm =	035.
Larghezza del nastro	a = 150 mm =	150.
Lunghezza intelaiatura	b = 1500 mm =	1500
N. d'ordine	=	2195.220.035.150.1500

2195.220.



Guida di contenimento con la protezione caduta per nastro trasportatore

Descrizione:

con protezione anti-caduta sovrapposta a guida di contenimento 2195.115.
e con profilato longitudinale appoggiato sul margine del nastro per migliorare la funzione anti-caduta
h = 35 - 50 mm (con incrementi di 5 mm)

Esempio di ordinazione:

Cinta trasportadora	=	2195.
Guida di contenimento tipo 115 con protezione anti-caduta e profilato longitudinale	=	221.
2195.00.01.08.005		
Altezza di guida	h = 35 mm =	035.
Larghezza del nastro	a = 150 mm =	150.
Lunghezza intelaiatura	b = 1500 mm =	1500
N. d'ordine	=	2195.221.035.150.1500

2195.221.

