

GUIADO LATERAL CON PROTECCIÓN DE CAÍDA PARA CINTA TRANSPORTADORA

Guiado lateral con protección de caída para cinta transportadora


2195.218.

Descripción:

con perfil protector sobre la guía lateral 2195.114. con protección de caída $h = 25 - 50$ mm (en incrementos de 5 mm)

Ejemplo de código:

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Cinta transportadora | = | 2195. |
| Tipo de guiado lateral 114 con protección de caída Tipo 218 | = | 218. |
| Altura de la guía $h = 25$ mm | = | 025. |
| Anchura de cinta $a = 150$ mm | = | 150. |
| Longitud de armazón $b = 1500$ mm | = | 1500 |
| Código | = | 2195.218.025.150.1500 |



Guiado lateral con protección de caída para cinta transportadora


2195.219.

Descripción:

Con perfil protector sobre la guía lateral 2195.115. con protección de caída $h = 25 - 50$ mm (en incrementos de 5 mm)

Ejemplo de código:

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Cinta transportadora | = | 2195. |
| Tipo de guiado lateral 115 con protección de caída tipo 219 | = | 219. |
| Altura de la guía $h = 25$ mm | = | 025. |
| Anchura de cinta $a = 150$ mm | = | 150. |
| Longitud de armazón $b = 1500$ mm | = | 1500 |
| Código | = | 2195.219.025.150.1500 |



Guiado lateral con protección de caída para cinta transportadora


2195.220.

Descripción:

Con perfil protector sobre la guía lateral 2195.114. y perfil longitudinal en el borde de la cinta con protección de caída $h = 35 - 50$ mm (en incrementos de 5 mm)

Ejemplo de código:

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Cinta transportadora | = | 2195. |
| Tipo de guiado lateral 114 con protección de caída y perfil longitudinal 2195.00.01.08.005 | = | 220. |
| Altura de la guía $h = 35$ mm | = | 035. |
| Anchura de cinta $a = 150$ mm | = | 150. |
| Longitud de armazón $b = 1500$ mm | = | 1500 |
| Código | = | 2195.220.035.150.1500 |



Guiado lateral con protección de caída para cinta transportadora

2195.221.

Descripción:

Con perfil protector sobre la guía lateral 2195.115. y perfil longitudinal en el borde de la cinta con protección de caída $h = 35 - 50$ mm (en incrementos de 5 mm)

Ejemplo de código:

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Cinta transportadora | = | 2195. |
| Tipo de guiado lateral 115 con protección de caída y perfil longitudinal 2195.00.01.08.005 | = | 221. |
| Altura de la guía $h = 35$ mm | = | 035. |
| Anchura de cinta $a = 150$ mm | = | 150. |
| Longitud de armazón $b = 1500$ mm | = | 1500 |
| Código | = | 2195.221.035.150.1500 |

