

# SORTIMENT MĚŘICÍCH KOLÍKŮ V KAZETĚ PRO ÚSCHOVU

## DRŽÁK NA MĚŘICÍ KOLÍKY

### KAZETA PRO ÚSCHOVU



#### 240.51/52 Sortiment měřicích kolíků v kazetě pro úschovu malé

##### Provedení:

91 měřicích kolíků, DIN 2269,  $\phi$  1–10 mm stupňované po 0,1 mm, kompletní v kazetě pro úschovu s vyvrtanou a rozměrově označenou vložkou. Od  $\phi$  3 mm jsou měřicí kolíky rozměrově označeny.

##### Upozornění k objednávce:

Jakostní třída I = 240.51  
Jakostní třída II = 240.52

#### 240.41/42 Sortiment měřicích kolíků v kazetě pro úschovu velké

##### Provedení:

273 měřicích kolíků, DIN 2269,  $\phi$  1–10 mm stupňované po 0,1 mm. Každá velikost měřicího kolíku je rozšířena ještě o jeden menší rozměr  $-0,01$  mm a jeden větší rozměr  $+0,01$  mm v kompletní kazetě pro úschovu s vyvrtanou a rozměrově označenou vložkou.

Od  $\phi$  3 mm jsou měřicí kolíky rozměrově označeny.

##### Upozornění k objednávce:

Jakostní třída I = 240.41  
Jakostní třída II = 240.42

##### Upozornění:

Nestandardní sortimenty k dodání v jakostní třídě I a II podle Vašich specifikací.

Od  $\phi$  3 mm jsou měřicí kolíky rozměrově označeny.



#### 240.45. Držák na měřicí kolíky

##### Provedení:

Držák měřicích kolíků k uložení dvou v rozmezí tolerance ležících měřicích kolíků (např. dobrá a zmetková míra, bez měřicích kolíků)

##### Upozornění k objednávce:

Rozsah průměrů

od 1 – 2 = 240.45.1  
od 2 – 4 = 240.45.2  
od 4 – 6 = 240.45.3  
od 6 – 8 = 240.45.4  
od 8 – 10 = 240.45.5



#### 240.91/92 Kazeta pro úschovu, bez obsahu

##### Provedení:

Dřevěná kazeta pro úschovu pro šetrné a přehledné uložení měřicích kolíků. Bez měřicích kolíků. Bez vyvrtané, rozměrově označené vložky.

##### Upozornění k objednávce:

Pro velký sortiment cca 270 ks, vnější rozměry cca 250×90×390 = 240.91  
Pro malý sortiment cca 90 ks, vnější rozměry cca 155×90×285 = 240.92