





LISTWA ŚLIZGOWA Z PŁYTKA ŚLIZGOWA, STAL / BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI, WG VW



2961.74.55.



Material:

Listwa wierzchnia: stal

Płyta ślizgowa: brąz ze smarem stałym, nie wymaga konserwacji

Wykonanie:

Listwa wierzchnia ze spiekaną warstwą ślizgową składa się z:

- listwa wierzchnia
- *płyta ślizgowa 2960.81.
- śruba z łbem walcowym wg DIN EN SO 4762 M8x16 (2x, 4x)

Uwaga:



Śruby nie wchodzi w zakres dostawy.

Listwa wierzchnia nie może być zamawiana osobno.

*Płyta ślizgowa 2960.81 w przypadku starcia może być zamawiana osobno.

Mocowanie:

Stosować śruby z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 M20.



LISTWA ŚLIZGOWA Z PŁYTKA ŚLIZGOWA, STAL / BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI, WG VW

2961.74.55. Listwa ślizgowa z płytka ślizgowa, Stal / Brąz z wkładkami grafitowymi, wg VW

Numer katalogowy	Typ	b	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Liczba śruby
2961.74.55.085.28.160	A	85	60	160	45	115	-	-	-	2
2961.74.55.085.28.200	A	85	60	200	45	155	-	-	-	2
2961.74.55.085.28.250	B	85	60	250	45	125	225	-	-	3
2961.74.55.085.28.300	B	85	60	300	45	150	255	-	-	3
2961.74.55.085.28.350	B	85	60	350	45	175	305	-	-	3
2961.74.55.085.28.400	C	85	60	400	45	125	200	275	355	5
2961.74.55.085.28.450	C	85	60	450	50	130	225	320	400	5
2961.74.55.085.28.500	C	85	60	500	50	130	250	370	450	5
2961.74.55.125.28.160	A	125	75	160	45	115	-	-	-	2
2961.74.55.125.28.200	A	125	75	200	45	155	-	-	-	2
2961.74.55.125.28.250	B	125	75	250	45	125	225	-	-	3
2961.74.55.125.28.300	B	125	75	300	45	150	255	-	-	3
2961.74.55.125.28.350	B	125	75	350	45	175	305	-	-	3
2961.74.55.125.28.400	C	125	75	400	45	125	200	275	355	5
2961.74.55.125.28.450	C	125	75	450	50	130	225	320	400	5
2961.74.55.125.28.500	C	125	75	500	50	130	250	350	450	5