


Der Standard - Variante KMA* - pendelnd


- Empfehlung für freitragende und gleitende Anwendungen
- Universell montierbar mit "Rundum"- Befestigungsmöglichkeit
- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts
- Für enge Einbauverhältnisse
- Korrosionsbeständig

*KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement


Mitnehmer
2200/7600...□.2



Festpunkt
2200/7600...□.1



Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements




Variante KMA - starr

- Empfehlung für hängende und stehende Anwendungen


Außerdem:

- Universell montierbar
- Korrosionsbeständig
- Für starre Verbindungen
- Für extreme Beschleunigungen

Mitnehmer
2300/7650...□.2




Festpunkt
2300/7650...□.1




Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements

Maße und Bestellvarianten

Bestellbeispiel pendelnd




Bestellbeispiel starr



Festpunkt
2200/7600...□.1 (pendelnd)
2300/7650...□.1 (starr)

Mitnehmer
(pendelnd) 2200/7600...□.2
(starr) 2300/7650...□.2



Breiten-index	Art. Nr. pendelnd	Art. Nr. starr	Komplettsatz	Bi [mm]	Breiten-index	Art. Nr. pendelnd	Art. Nr. starr	Komplettsatz	Bi [mm]
.040.	2200	2300	.040.□.12	40	.150.	2200/7600	2300/7650	.150.□.12	150
.050.	2200/7600	2300/7650	.050.□.12	50	.175.	2200/7600	2300/7650	.175.□.12	175
.062.	2200	2300	.062.□.12	62	.200.	2200/7600	2300/7650	.200.□.12	200
.070.	2200	2300	.070.□.12	70	.225.	2200/7600	2300/7650	.225.□.12	225
.075.	2200/7600	2300/7650	.075.□.12	75	.250.	2200/7600	2300/7650	.250.□.12	250
.087.	2200	2300	.087.□.12	87	.275.	2200	2300	.275.□.12	275
.100.	2200/7600	2300/7650	.100.□.12	100	.300.	2200/7600	2300/7650	.300.□.12	300
.125.	2200/7600	2300/7650	.125.□.12	125					

Bitte Index **1** für ungerade Anzahl Glieder oder Index **2** für gerade Anzahl Glieder angeben!

Komplettsatz für beide Enden:

2200.040. 2. 12 (gerade)

Bei Einzelteil-Bestellung:

2200.040. 2. 2 (gerade)

Anschlusselement **Mitnehmer**

2200.040. 2. 1 (gerade)

Anschlusselement **Festpunkt**

E4/00 | Serie 220·R760 | Zubehör | Zugentlastungen



Chainfix Zugentlastungskamm Art. Nr. 2050.Z kann im letzten Kettensteg eingerastet werden. **Details ▶ Kapitel 10**

Art. Nr.	Breite [mm]	Zähnezahl
2050.Z	60	6