

System-Einzelschränke SE 8



Systemausbau Seite 507 SE 8 Stahlblech Seite 81

Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.

Material und Oberfläche:

- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff, Korn 400
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt
- Boden: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, blank

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

Schutzart NEMA:

- NEMA 4X

Lieferumfang:

- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
- Tür(en)
- Türanschlag rechts, auf links wechselbar
- Rückwand
- Montageplatte
- Boden, geschlossen
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Hinweis:


- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschrabe einzusetzen.

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



IP 66/NEMA 4X

Breite (B) mm	VE	600	800	800	Seite
Höhe (H) mm		1600	1800	2000	
Tiefe (T) mm		400	500	600	
Montageplattenbreite (F) mm		499	699	699	
Montageplattenhöhe (G) mm		1496	1696	1896	
Best.-Nr.	1 St.	5850.580	5852.580	5853.580	

Zubehör

Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8701.040	8701.050	8701.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8701.600	8701.800	8701.800	518
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8702.040	8702.050	8702.060	518
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8702.600	8702.800	8702.800	518
Transportösen	4 St.	4568.500	4568.500	4568.500	586
Schienensysteme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	602
Kabelabfangschielen	2 St.	4191.000	4192.000	4192.000	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech	1 St.	4116.000	4118.000	4118.000	578
Systemleuchten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	634
Erdungsbänder		s. Seite	s. Seite	s. Seite	644
Innensechsrund-Blechschraben	300 St.	2486.300	2486.300	2486.300	625
Aufrastmutter TS		s. Seite	s. Seite	s. Seite	618
Kabelkanal für vertikales TS Profil		s. Seite	s. Seite	s. Seite	663
Türarretierung für Fluchtwege	1 St.	4583.500	4583.500	4583.500	578
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	563