

# 低重心脚轮

美式顶板·固定型 / 平顶活动型 - 中重载型



## ■ 美式顶板·固定型 - 中重载型



进口产品

① 代号	支架					轮部			
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	底板标准	② 代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVLBGY	固定型	Q235A	镀锌	-	美式	NN	玻纤增强尼龙	黑色	双滚珠
HQ-CVLBGYB			电泳(黑色)						

订购规格示例

① 代号 - ② D - ③ 轮部代号  
 HQ-CVLBGY - D50 - NN

型号		③ 轮部代号	H	W	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
① 代号	② D											
HQ-CVLBGY	50	NN	72	42	92	65	73.25	2.5	45	7.5	350	0.53
HQ-CVLBGYB	75		102	46	105	81	86	-	60	8.9	310	1.20
	75A		105								540	1.50

注: \* 仅 D75A 中心有 Ø10 通孔。  
 视角标准: 第一视角

## ■ 美式顶板·平顶活动型 - 中重载型



进口产品

① 代号	支架					轮部			
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	底板标准	② 代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVLBQYC	平底活动型	Q235A	镀锌	-	美式	NR	玻纤增强尼龙	黑色	轴套
HQ-CVLBQYD			电泳(黑色)						
HQ-CVLBFY			五金边刹						

订购规格示例

① 代号 - ② D - ③ 轮部代号  
 HQ-CVLBQYC - D50 - NR

型号		③ 轮部代号	H	W	R	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
① 代号	② D												
HQ-CVLSQYC	50	NR	72	42	47	92	65	75	2.5	45	7.5	350	0.53
	75		104	46	62	93.5	63.5	77.8	71.4	8.5	220	0.90	
HQ-CVLBQYD	75A	102	105										81
	75B	105											
HQ-CVLBFY	75C		105	60	104	79							

注: \* 仅 D75A 中心有 Ø10 通孔。  
 视角标准: 第一视角

G3 脚轮



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询