

球头锁紧销

弹簧型 / 顶出型



大批量
订购
bulk order

■ 弹簧型




代号	零件	[M] 材质	[S] 表面处理
LPFB	球头部	SUS404	HRC55~
	手柄	SUM22	无电解镀镍
	环	SWRH	镀镍
	销	45#	无电解镀镍

产品特点：利用弹簧弹力进行锁紧。

订购编号示例

1 代号	-	2 H	-	3 L
LPFB	-	H8	-	L30



1 代号	2 H	3 L	B ₁	E ₁	E ₂	D	E	建议配套孔尺寸	拆装时阻力 (N)	销部剪切许用载荷 (kN)	重量 (g)
LPFB	5	30	5.5	6	22	11	25	5 ^{+0.07} ₀	9	5	19~22
	6	25 30 40 50	7	7	22	11	25	6 ^{+0.07} ₀	9	7	21~28
	8	25 30 40 50	9.5	8	22	11	25	8 ^{+0.09} ₀	9	13	27~58
	10	25 30 40 50 60	12	9	27	16	25	10 ^{+0.09} ₀	20	20	59~105
	12		60	14.5	10	27	16	12 ^{+0.11} ₀	30	29	73~135
	16		60	19	14	32	19	16 ^{+0.11} ₀	50	51	159~237

F5
弹簧柱塞

■ 顶出型




代号	球头		销 1	销 2	弹簧	旋钮
	[M] 材质	[H] 硬度	[M] 材质	[M] 材质	[M] 材质	[M] 材质
LPGB	SUS440C	55HRC~	SUS304	SUS304	SUS631J1	尼龙 6

产品特点：依靠球头顶出进行锁紧，使用方便，锁紧牢固。

订购编号示例

1 代号	-	2 B	-	3 L
LPGB	-	B8	-	L25



1 代号	2 B	3 L	D	D ₁	B ₁	a	b	配套孔建议尺寸	剪切许用载荷 (kN)	重量 (g)
LPGB	5	10 15 20 25 30	38	16	5.5	6	31.5	5 ^{+0.07} ₀	24	30~32
	6	10 15 20 25 30 40 50			7	7		6 ^{+0.07} ₀	35	31~39
	8	20 25 30 40 50			9.5	8		8 ^{+0.09} ₀	63	38~47
	10	25 30 40 50 60	43	23	12	9	10 ^{+0.09} ₀	100	76~97	
	12	40 50 60 80			14.5	10	12 ^{+0.11} ₀	144	100~135	
	16	60 80 100			19	14	16 ^{+0.11} ₀	257	171~232	

分类
目录



返回
主目录

