


# 弹簧柱塞

## 销头一字槽型

■ 销头一字槽型



① 代号	类型	主体			销		弹簧
		M 材质	H 硬度	S 表面处理	M 材质	H 硬度	M 材质
PCASA PCASB PCASF PCASG PCAVA PCAVB PCAVF PCAVG	一字槽型	45#	25~35HRC	发黑	SUJ2	57-63HRC	SWP-B
PCBUA PCBUB PCBUF PCBUG PCBVA PCBVB PCBVF PCBVG					SUS304	-	
					SUS440C	55HRC	
					聚缩醛	-	



### 订购编号示例

① 代号	-	② M
PCASA	-	M4

① 代号	② M	d	E	L	超轻型 (PCASA、PCAVA、PCBUA、PCBVA)		轻型 (PCASB、PCAVB、PCBUB、PCBVB)		重型 (PCASF、PCAVF、PCBUF、PCBVF)		超重型 (PCASG、PCAVG、PCBUG、PCBVG)	
					许用载荷 (N)		许用载荷 (N)		许用载荷 (N)		许用载荷 (N)	
					min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头 PCASA PCBUA 树脂球头 PCASB PCASF PCASG PCAVA PCAVB PCAVF PCAVG PCBUA PCBUB PCBUF PCBUG PCBVA PCBVB PCBVF PCBVG	4	1.8	1.5	9	1.55	1.6	5	2	9	4.4	11.9	-
	5	2.4	2	12	2.53	2	7.8	4.9	14.7	4.1	24.9	11.9
	6	2.7	2	14	3.11	2.9	9.8	5.9	19.6	7.7	30.6	24.9
	8	3.8	2	16	3.14	2.9	9.8	5.9	19.6	8.6	43	30.6
	10	4.5	2.5	19	4.71	4.9	14.7	9.8	29.4	14.1	53.1	43
	12	6	3.5	22	4.82	4.9	14.7	9.8	29.4	23.1	58.3	53.1
	16	8.5	4.5	24	9	9.8	29.4	19.6	58.8	26.6	78.8	58.3

▲ min. 表示弹簧柱塞接触时，销尚未压缩时的力量。  
 ▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。

F5  
弹簧柱塞

分类  
目录



返回  
主目录

