



标准型/进口型 调心滚子轴承

★ 产品特点: 具有自动调心性能, 适用于安装误差或轴挠曲而引起角度误差之场合。
轴承配以紧定套或退卸套, 即可将锥形内孔调心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。




①代号	类型	后置代号	轴承M材质	
			GB	JIS
BSD	标准型	CA: 钢保持架, 内圈两侧有挡边 CC: 钢保持架, 内圈无挡边 K: 圆锥孔型, 锥度比为1: 12	GCr15	SUJ2
BSE				
HQ-BSD				
HQ-BSE	进口型			

圆柱孔型




BSD

安装图




圆锥孔型



BSE

安装图



视角标准: 第一视角



型号
BSD-22210CA

①代号	型号				d	D	B	h	k	r (min)	基本额定载荷				极限转速 (r/min)		安装尺寸			重量 kg (参考)
	② 公称规格										国产		进口		脂润滑	油润滑	Ds (min)	Da (max)	r (max)	
	圆柱孔型		圆锥孔型								动载荷 / KN	静载荷 / KN	动载荷 / KN	静载荷 / KN						
	22205CA	22205CC	22205CAK	22205CCK	25	52	18	3.7	2	1	29.2	28.8	36.5	36	8500	11000	31	46	1	0.18
	22206CA	22206CC	22206CAK	22206CCK	30	62	20	3.7	2	1	39.2	39.2	49	49	7500	9500	36	56	1	0.28
	22207CA	22207CC	22207CAK	22207CCK	35	72	23	3.7	2	1.1	55.6	56.8	69.5	71	6500	8500	42	65	1	0.44
	22208CA	22208CC	22208CAK	22208CCK	40	80	23	6	3	1.1	63.2	70.8	79	88.5	6000	7600	47	73	1	0.52
	22308CA	22308CC	22308CAK	22308CCK	40	90	23	6	3	1.5	96.8	102.4	121	128	4500	5900	48.5	81.5	1.5	0.95
	22209CA	22209CC	22209CAK	22209CCK	45	85	23	5.5	3	1.1	66	76	82.5	95	5300	6800	52	78	1	0.57
	21309CA	21309CC	21309CAK	21309CCK	45	100	25	6	3	1.5	81.6	84.8	102	106	4400	5700	53.5	91.5	1.5	0.91
	22309CA	22309CC	22309CAK	22309CCK	45	100	36	6	3	1.5	118.4	133.6	148	167	4100	5300	53.5	91.5	1.5	1.3
	22210CA	22210CC	22210CAK	22210CCK	50	90	23	5.5	3	1.1	68.8	81.6	86	102	4900	6300	57	83	1	0.63
	21310CA	21310CC	21310CAK	21310CCK	50	110	27	6	3	2	94.4	101.6	118	127	4000	5200	60	100	2	1.19
	22310CA	22310CC	22310CAK	22310CCK	50	110	40	6	3	2	148.8	169.6	186	212	3700	4800	60	100	2	1.75
	22211CA	22211CC	22211CAK	22211CCK	55	100	25	6	3	1.5	94.4	115.2	118	144	4400	5800	63.5	91.5	1.5	0.79
	21311CA	21311CC	21311CAK	21311CCK	55	120	29	6	3	2	116	130.4	145	163	3700	4800	65	110	2	1.69
	22311CA	22311CC	22311CAK	22311CCK	55	120	43	5.5	3	2	163.2	187.2	204	234	3400	4400	65	110	2	2.25
	22212CA	22212CC	22212CAK	22212CCK	60	110	28	6	3	1.5	120	145.6	150	182	4000	5300	68.5	101.5	1.5	1.07
	21312CA	21312CC	21312CAK	21312CCK	60	130	31	6	3	2.1	133.6	152.8	167	191	3400	4400	72	118	2	2.07
	22312CA	22312CC	22312CAK	22312CCK	60	130	46	8.3	4.5	2.1	190.4	218.4	238	273	3100	4000	72	118	2	2.83
	22213CA	22213CC	22213CAK	22213CCK	65	120	31	6	3	1.5	141.6	173.6	177	217	3800	5000	73.5	111.5	1.5	1.4
	21313CA	21313CC	21313CAK	21313CCK	65	140	33	6	3	2.1	155.2	182.4	194	228	3100	4000	77	128	2	2.51
	22313CA	22313CC	22313CAK	22313CCK	65	140	48	8.3	4.5	2.1	212	256	265	320	2800	3700	77	128	2	3.37
	22214CA	22214CC	22214CAK	22214CCK	70	125	31	6	3	1.5	147.2	185.6	184	232	3400	4600	78.5	116.5	1.5	1.47
	21314CA	21314CC	21314CAK	21314CCK	70	150	35	6	3	2.1	176	209.6	220	262	2900	3800	82	138	2	3.14
	22314CA	22314CC	22314CAK	22314CCK	70	150	51	8.3	4.5	2.1	260	304	325	380	2700	3500	82	138	2	4.12
	22215CA	22215CC	22215CAK	22215CCK	75	130	31	6	3	2	152	196.8	190	246	3200	4200	83.5	121.5	1.5	1.55
	21315CA	21315CC	21315CAK	21315CCK	75	160	37	6	3	2.1	191.2	229.6	239	287	2700	3500	87	148	2	3.76
	22315CA	22315CC	22315CAK	22315CCK	75	160	55	8.3	4.5	2.1	264	328	330	410	2500	3200	87	148	2	5.13
	22216CA	22216CC	22216CAK	22216CCK	80	140	33	6	3	2	170.4	221.6	213	277	3000	4000	90	130	2	1.94
	21316CA	21316CC	21316CAK	21316CCK	80	170	39	6	3	2.1	208	252	260	315	2500	3300	92	158	2	4.47
	22316CA	22316CC	22316CAK	22316CCK	80	170	58	8.3	4.5	2.1	308	376	385	470	2300	3000	92	158	2	5.91

- ▲ 1kgf=9.8N
- ▲ 不承诺此产品品牌
- ▲ 更多规格请咨询客服



交货期

4天发货