

弹簧柱塞

销头短型




■ 销头短型



① 代号	类型	主体			销			弹簧
		M 材质	H 硬度	S 表面处理	M 材质	H 硬度	S 表面处理	M 材质
PAAWF	重载型	SCM435	29-35HRC	发黑	45#	57-63HRC	发黑	SWP-B
PAAXA	超轻载型				45#	57-63HRC	光泽镀锌	
PAAXB	轻载型							
PAAVA	超轻载型				聚缩醛	-	-	
PAAVB	轻载型							
PAAVF	重载型							
PABUA	超轻载型	SUS304	-	-	SUS440C	55HRC	-	
PABUB	轻载型				聚缩醛	-	-	
PABUF	重载型							
PABUG	超重载型							
PABVA	超轻载型							
PABVB	轻载型							
PABVF	重载型							
PABVG	超重载型	SCM435	29-35HRC	镀镍	45#	57-63HRC	发黑	
PAMVG	超重载型				聚缩醛	-	-	

F5 弹簧柱塞



订购编号示例

① 代号	-	② M
PAAWF	-	M3

① 代号	② M	d	E	L	S	超轻载型 (PAAXA、PAAVA、PABUA、PABVA)		轻载型 (PAAXB、PAAVB、PABUB、PABVB)		重载型 (PAAWF、PAAVF、PABUF、PABVF)		超重载型 (PABUG、PABVG、PAMWG、PAMVG)	
						许用载荷 (N)		许用载荷 (N)		许用载荷 (N)		许用载荷 (N)	
						min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属销头 PAAWF PAAXA PAAXB PABUA PABUB PABUF PABUG PAMWG 树脂销头 PAAVA PAAVB PAAVF PABVA PABVB PABVF PABVG PAMVG	3	1.2	1	7	1.5	0.11	0.48	0.4	1.5	0.8	2	-	-
	4	2.1	1.2	9	2	0.49	1.55	1.6	5	2	9	4.4	11.9
	5	2.7	1.5	12	2.5	0.53	2.53	2	7.8	4.9	14.7	4.1	24.9
	6	3.2	1.5	13	3	0.89	3.11	2.9	9.8	5.9	19.6	7.7	30.6
	8	4	2	15	4	0.9	3.14	2.9	9.8	5.9	19.6	8.6	43
	10	5	2.5	16	5	1.76	4.71	4.9	14.7	9.8	29.4	14.1	53.1
	12	6	3.5	20	6	1.96	4.82	4.9	14.7	9.8	29.4	23.1	58.3
	16	8	4.5	22	8	3.29	9	9.8	29.4	19.6	58.8	26.6	78.8

- ▲ min. 表示弹簧柱塞接触时, 销尚未压缩时的力量。
- ▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。
- ▲ 选用“许用载荷”时, 参照材料栏进行选取。

分类目录



返回主目录

