


带法兰无油衬套组件·标准法兰型

内置复合层衬套单衬·双衬型



大批量
订购
bulk order







■内置复合层衬套单衬·双衬型



①代号	类型		固定座		衬套
			[M] 材质	[S] 表面处理	[M] 材质
BOFRA	单衬型	圆法兰型	铝合金	本色阳极氧化	OFFZB (干式衬套)
BOFSA		方法兰型			
BOFCA		两面切割法兰型			
BOFRAW	双衬型	圆法兰型			
BOFSAW		方法兰型			
BOFCAW		两面切割法兰型			

产品特点: 适合于垂直方向的运动, 减少了固定座制作、组装的时间。

- ▲肩部底面与 D 部之间垂直度在 0.02 以内。
- ▲下述 D 尺寸公差的有效长度为 L1。
- ▲使用温度为 -20°~150°。
- ▲单衬型的 d25、d30 规格也有两个无油衬套。
- ▲固定座避让尺寸 D ≤ 28 时为 $\frac{0.1}{0.3}$
D ≥ 32 时为 $\frac{0.1}{0.3}$



订购编号示例

①代号	-	② d
BOFRA	-	20

BOFRA
BOFRAW
圆法兰型

BOFSA
BOFSAW
方法兰型

BOFCA
BOFCAW
两面切割法兰型

型号		D	L		L1	S		H	T	d1	d2	t	P.C.D	W	F	A	
①代号	② d		单衬型	双衬型		单衬型	双衬型										
单衬型	6	+0.065	12	0	19	32	5	13	26	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20
	8	0	15	-0.013	24	38	18	32	32	5	3.5	6	3.1	24	25	24	
	10		19		29	50	21	42	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	-	29
	12	+0.068	21	0	30	51	21.6	42.6	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32		32
	13	0	23	-0.016	32	51	23.6	42.6	43	6	4.5	7.5	4.1	33	34		33
	16		28		37	63	26.6	52.6	48	6	4.5	7.5	4.1	38	37	22	31
双衬型	20	+0.081	32	0	42	73	31.6	62.6	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36
	25	0	40	0	59	103	48.6	92.6	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40
	30	+0.085	45	-0.019	64	115	51.6	102.6	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49
		0															

B2
无油衬套



交货期
7 工作日



优惠价
100% 现询