


N° 6982

Pressostat à piston

électro-hydraulique



Code	N° d'article	Pression de service [bar]	Température [°C]	Type de protection	Fréquence de coupure [1/min]	Type de courant	OR-1 Joint torique n° de réf.	Poids [g]
176040	6982-04	10-100	-20 - +80	IP65	100	30V - 250V = 5A	457499	330
176214	6982-02	40-450	-20 - +80	IP 65	100	30V - 250V = 5A	457499	330

Description:


Microrupteur. Type : piston commandé par ressort.

Utilisation:

Pour la surveillance électrique de pressions hydrauliques de circuits de serrage. Le pressostat à piston peut s'installer sur une plaque de connexion et se raccorder ainsi aux tuyauteries.

Remarque:

Position de montage indifférente.



CAD



N° 6982-02-01


Plaque de connexion



Code	N° d'article	Poids [g]
60780	6982-02-01	185

Utilisation:

Pour le raccordement sur la tuyauterie du pressostat 6982-02 et 6982-04.



CAD



Sous réserve de modifications techniques.