

Nr. 6951N

Spannarm, lang



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	A	B	C	D	ØE	G	J	K	L	M	N	R	Gewicht [g]
69161	6951N-22-165	165,0	71,1	28,5	18,4	31,75 +0,05	43,8	12,5	22,5	M16x1,5	71,1	25°	25,5	1161
60855	6951N-33-180	180,3	68,3	30,2	33,8	38,11 +0,05	44,5	14,2	25,6	M16x1,5	44,9	25°	35,0	1996

Ausführung:


Stahl, vergütet und brüniert.

Anwendung:

Für Schwenkspanner
 Bestell-Nr. 69161 für Größen 6951xx-22-xx, 6941KP-11-xx
 Bestell-Nr. 60855 für Größen 6951xx-33-xx

Hinweis:

Spanndruck, Fördervolumen und Spannarmgewicht unbedingt beachten. Spannarm kann bei Bedarf gekürzt werden. Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.



Nr. 6951N

Spannarm, doppelt



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	A	2A	B	C	D	ØE	G	J	K	L	N	R	Gewicht [g]
69526	6951N-22-280	140,0	280,0	70,5	28,5	18,4	31,75 +0,05	43,8	12,5	22,5	M16x1,5	25°	25,5	1869
60863	6951N-33-360	180,3	360,7	44,6	30,2	33,8	38,11 +0,05	44,5	14,2	25,6	M16x1,5	25°	35,0	3311

Ausführung:

Stahl, vergütet und brüniert.

Anwendung:

Für Schwenkspanner
 Bestell-Nr. 69526 für Größen 6951xx-22-xx, 6941KP-11-xx
 Bestell-Nr. 60863 für Größen 6951xx-33-xx

Hinweis:

Spanndruck, Fördervolumen und Spannarmgewicht unbedingt beachten. Spannarm kann bei Bedarf gekürzt werden. Bitte unbedingt auf beidseitig gleiche Spann- und Abstützhöhe achten. Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

