

N° 6370S4-001

## Station quadruple de serrage

Déverrouillage hydraulique.

Pression de déverrouillage: min. 50 bars - max. 60 bars.

Surface d'appui des modules de serrage : acier, inoxydable et trempé.

Plaque de base : acier, non trempé.

Répétabilité < 0,005 mm.

Code	Modèle	Force de traction jusqu'à [kN]	Force de maintien* [kN]	Poids [Kg]
426742	K10	4 x 10	4 x 25	12,5
303321	K20	4 x 20	4 x 55	46,5
303339	K40	4 x 40	4 x 105	113,5

### Remarque:


Sur demande, des alésages de fixation peuvent être réalisés dans la plaque de base suivant vos indications.

Le raccord rapide approprié peut être commandé sous la référence :

- 427872 pour manchon

- 427856 pour connecteur

\* Veuillez respecter la notice de montage.



### Dimensions:

Code	Modèle	A	B	HA	K	L	L1	ØN	R	S	SM
426742	K10	240	240	7	12	85	100	20	G1/4	33	100
303321	K20	395	395	10	18	50	180	20	G1/4	48	200
303339	K40	546	546	15	24	95	250	25	G1/4	62	320



CAD