

Strettoi rapidi variabili



- Movimento della leva convertito in un movimento assiale della guida di avanzamento
- Adattamento automatico progressivo della corsa di regolazione fino a 8 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
- Forza di serraggio regolabile fino a 1.100 N a seconda della regolazione della vite di regolazione nell'articolazione
- Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata
- Traforato della lastra di base adatto a mm e inch
- Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all'olio con protezione anti-slittamento

Strettoio a guide di avanzamento con lastra di base a gomito STC-IHA

N ^o	< a >	Adattamento automatico				€
	mm	mm	N	kg	Pz.	VB0003
STC-IHA15	25	8	1100	0,23	6	22,10

Dati 3D-CAD pronti per il download su <http://bessey.partcommunity.com>



Tabella delle dimensioni

N ^o		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-IHA15	mm	181	-	-	16	105	-	-	46	-	81	149	-	-	63	34,8	8,5	-	20	45	20,5	20-26	26	-	5,6
	"	7,13	-	-	0,63	4,13	-	-	1,81	-	3,19	5,87	-	-	2,48	1,37	0,33	-	0,79	1,77	0,81	0,79-1,02	1,02	-	0,22

