



Identifikation

EMUGE-STEEL Enorm1-STEEL M10x1,25-ISO2/6H  
Kom.-Nr.

Erstellt mit CAD/ Änderungen nur am CAD/CAM-Modell!

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Nach DIN ISO 10303 bezeichnet "Technische Ausdrücke vorbehalten!"

		EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG www.emuge-franken.com		Dokumentart <b>Dokumentationszeichnung</b>															
		Bezeichnung <b>MGB-Enorm1-STEEL M 10x1,25-ISO2/6H</b>																	
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk		Blatt 1/1		Ansicht 															
<table border="1"> <tr> <td>&gt;</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>≤</td> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,3</td> <td>±0,5</td> <td>±0,8</td> </tr> </table>		>	6	30	120	400	1000	≤	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	<table border="1"> <tr> <td>2000</td> <td>±1,2</td> </tr> </table>		2000	±1,2	Kunde Bauteil	
>	6	30	120	400	1000														
≤	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8														
2000	±1,2																		
Ersteller CAD/TF		Ausgabedatum 25.04.2016		Ersetzt durch															
Prüfer		Prüfdatum		Ersatz für															
				Material-Nummer Bestellnummer B0501000.0277															
				Kunden-Zeichn.Nr. Zeichnungs-Nr. B0501000.0277															