


KULIČKOVÁ VLOŽKA BEZ PŘÍRUBY KULIČKOVÁ VLOŽKA S PŘÍRUBOU



Upozornění:

Nosné kuličky zvedají přesunovaný materiál (nástroj) ze stolní plochy a nahrazují plošné tření valivým třením. Tím se sníží potřebná posuvná síla na zlomek její hodnoty.

2198.32.



2198.32. Kuličková vložka bez příruby


Objednací číslo	d	Nosnost m [daN]	Kulička průměr	e	t
2198.32.020	20	25	10	10	30
2198.32.024	24	40	12	14	38
2198.32.030	30	63	15	20	44
2198.32.040	40	100	20	30	53



Upozornění:

Nosné kuličky zvedají přesunovaný materiál (nástroj) ze stolní plochy a nahrazují plošné tření valivým třením. Tím se sníží potřebná posuvná síla na zlomek její hodnoty.

2198.33.



2198.33. Kuličková vložka s přírubou

Objednací číslo	d	Nosnost m [daN]	Kulička průměr	e	t	l
2198.33.020	20	25	10	25	3,5	31
2198.33.024	24	40	12	30	4	39
2198.33.030	30	63	15	35	5	45
2198.33.040	40	100	20	50	6	54