


SCHNELLWECHSEL-SCHNEIDSTEMPEL, SCHNEIDE GRÖßER SCHAFT, RECHTECK MIT RADIUS, LEICHT BELASTBAR



2254.



2254. Schnellwechsel-Schneidstempel, Schneide größer Schaft, Rechteck mit Radius, leicht belastbar

d ₂ / (Bestellziffer)	d ₅	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Bestellziffer	l (Bestellbuchstabe)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	5	32	19(2) 30(4)		●	●	●
16 / (4)	8	6,5	38	19(2) 30(4)		●	●	●
20 / (5)	8	8	40	19(2) 30(4)		●	●	●
25 / (6)	8	10	44	19(2) 30(4)		●	●	●
32 / (7)	8	11,5	50	19(2) 30(4)		●	●	●

Werkstoff:

HSS

Härte 62 ± 2 HRC


Ausführung:

Schaft und Schneidform feinstgeschliffen.
Sonderanfertigung auf Anfrage.

* Anderer Radius, siehe standardisierte Sonderformen.

Bestell-Beispiel:

2254.7F2.3720.1150.B



Winkel:

90°

Form: Rechteck mit Radius, Breite W
W = 11,5 mm

Form: Rechteck mit Radius, Länge P
P = 37,2 mm

Stempelschneidlänge: l₁
19 mm

Länge: l

90 mm

Durchmesser: d₂
32 mm

Typ:

Schneide größer, leicht

Ausführung:
Rechteck mit Radius

Schneidstempel:
ohne Abdrückstift

Bestellbuchstabe
= (B)

Bestellbuchstabe
= 1150

Bestellbuchstabe
= 3720

Bestellziffer
= (2)

Bestellbuchstabe
= (F)

Bestellziffer
= (7)

Bestellziffer
= (4)

Bestellziffer
= (5)

Bestellziffer
= 22