


PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, CON DIAMETRO TAGLIANTE MAGGIORATO RISPETTO ALLO STELO, ASOLA, PER CARICO LEGGERO

2244.




2244. Punzone da tranciatura a cambio rapido, con diametro tagliente maggiorato rispetto allo stelo, asola, per carico leggero

d ₂ / Cifra indicativa	d ₅	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Cifra indicativa	I (Lettera indicativa)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	5	32	19(2) 30(4)		●	●	●
16 / (4)	8	6,5	38	19(2) 30(4)		●	●	●
20 / (5)	8	8	40	19(2) 30(4)		●	●	●
25 / (6)	8	10	44	19(2) 30(4)		●	●	●
32 / (7)	8	11,5	50	19(2) 30(4)		●	●	●

Esempio di ordinazione:

2244.4F2.3720.1150.B



Angolo:

90°

Forma: asola, Larghezza W

W = 11,5 mm

Forma: asola, Lunghezza P

P = 37,2 mm

Penetrazione nella matrice: l₁

19 mm

Lunghezza: I

90 mm

Diametro: d₂

16 mm

Tipo:

diametro tagliente maggiorato rispetto allo stelo, leggero

Esecuzione:

asola

Punzone da tranciatura:

senza spina di espulsione

Lettera indicativa

= (B)

= 1150

Cifra indicativa

= (2)

Lettera indicativa

= (F)

Cifra indicativa

= (4)

Cifra indicativa

= (4)

Cifra indicativa

= (4)

= 22

Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo e forma di taglio superfinito.

Fabbricazione speciale su richiesta.