


PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, CON DIAMETRO TAGLIANTE MAGGIORATO RISPETTO ALLO STELO, RETTANGOLO CON ANGOLI RAGGIATI, PER CARICO LEGGERO



2254.



2254. Punzone da tranciatura a cambio rapido, con diametro tagliente maggiorato rispetto allo stelo, rettangolo con angoli raggiati, per carico leggero

d ₂ / Cifra indicativa	d ₅	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Cifra indicativa	l (Lettera indicativa)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	5	32	19(2) 30(4)		●	●	●
16 / (4)	8	6,5	38	19(2) 30(4)		●	●	●
20 / (5)	8	8	40	19(2) 30(4)		●	●	●
25 / (6)	8	10	44	19(2) 30(4)		●	●	●
32 / (7)	8	11,5	50	19(2) 30(4)		●	●	●

Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:


Gambo e forma di taglio superfinito.

Fabbricazione speciale su richiesta.

* Per altri valori di raggio, vedi forme speciali normalizzate.

Esempio di ordinazione:

2254.7F2.3720.1150.B



Angolo:

90°

Forma: rettangolo con angoli raggiati, Larghezza W
W = 11,5 mm

Forma: rettangolo con angoli raggiati, Lunghezza P
P = 37,2 mm

Penetrazione nella matrice: l₁
19 mm

Lunghezza: l
90 mm

Diametro: d₂
32 mm

Tipo:
diametro tagliente maggiorato rispetto allo stelo, leggero

Esecuzione:
rettangolo con angoli raggiati

Punzone da tranciatura:
senza spina di espulsione

Lettera indicativa
= (B)

Lettera indicativa
= (E)

Lettera indicativa
= (F)

Lettera indicativa
= (G)

Cifra indicativa
= (2)

Cifra indicativa
= (3)

Cifra indicativa
= (4)

Cifra indicativa
= (5)

Cifra indicativa
= (7)

Cifra indicativa
= (22)