



ESTRATTORE PER PUNZONI



Esempio di montaggio



243.7.



Descrizione:

Sull'attrezzo si possono eseguire modifiche senza grandi costi e perdite di tempo.

Il pezzo tranciato non viene danneggiato, in particolare nel caso di lamiere verniciate, anodizzate, lucidate e rivestite di film plastico. Resistente agli oli ed ai grassi.

Materiale:

FIBROFLEX®

Durezza: 95 Shore A

Esecuzione:

Lunghezze a magazzino: 39, 47, 56 mm.

Altre lunghezze fino a 56 mm su richiesta!

Applicazione:

Negli stampi, al posto di piastre di estrazione piane di grande superficie.

Montaggio:

Calzare a mano l'estrattore sul punzone montato.

L'estrattore si fissa da sè in seguito alla sua elasticità e non occorre alcun altro fissaggio.

Muovere una volta la pressa a vuoto. In questo modo si trancia, la forma precisa del gambo di tranciatura sul fondo dell'estrattore.

243.7. Estrattore per punzoni

d ₁	d ₂	d ₃	L ₀	39	47	56
4	17	1,6		●	●	●
5	17	1,6		●	●	●
6	19	1,6		●	●	●
6,3	19	1,6		●	●	●
8	21	3		●	●	●
10	23	3		●	●	●
12,5	26	3		●	●	●
13	26	3		●	●	●
16	30	3		●	●	●
20	38	3		●	●	●
25	50	3		●	●	●
32	55	3		●	●	●
38	60	3		●	●	●
40	63	3		●	●	●

Esempio di ordinazione:

Estrattore per punzoni = 243.7.

Diametro interno d₁ 13 mm = 130.

Lunghezza L₀ 39 mm = 039

N. d'ordine = 243.7. 130.039