


PERNO DE POSICIONADO DE CAMBIO RÁPIDO, CON PUNTA CÓNICA, PARA TRABAJOS LIGEROS

2262.




2262. Perno de posicionado de cambio rápido, con punta cónica, para trabajos ligeros

d ₂ / Número de pedido	d ₅	P	l ₁ / Número de pedido	N	l (Letra de pedido)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)
10 / (2)	8	5,9 - 9,9	19(2)	8		●	●	●	●	●			
13 / (3)	8	9,9 - 12,9	19(2)	10		●	●	●	●	●	●		
16 / (4)	8	12,9 - 15,9	25(3)	15		●	●	●	●	●	●	●	
20 / (5)	8	15,9 - 19,9	25(3)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	8	19,9 - 24,9	25(3)	25		●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24,9 - 31,9	25(3)	30			●	●	●	●	●	●	●
38 / (8)	8	31,9 - 37,9	30(4)	35			●	●	●	●	●	●	●

Ejemplo de código:

2262.4G3.1410



Forma: redondo

P = Ø 14,1 mm

Longitud de corte del punzón: l₁ = 1410
25 mm = (3)

Longitud: l

100 mm

Diámetro: d₂

16 mm

Tipo:

reforzada

Ejecución:

Perno de posicionado con punta cónica = (6)

Punzón de corte:

sin expulsor

= 1410

Letra de pedido

= (G)

Número de pedido

= (4)

Número de pedido

= (2)

Número de pedido

= (6)

= 22

Material:

HSS

Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución:

Caña y perno de posicionado en rectificado fino.

Ejecución especial sobre demanda.