

SPRĘŻYNA GAZOWA (ODKLEJACZ), WG NORMY WDX

Opis:

Odklejacze stosowane są m.in. jako wyrzutniki, trzpienie tłumiące oraz kołki dociskowe w tłocznikach, wykrojnikach, przyrządach obróbkowych i maszynach.

Do montażu służy klucz rurkowy FIBRO (2470.12.010.017).

Uwaga:

Sprężyna nie nadaje się do regeneracji i w przypadku zużycia musi być wymieniona na nową.

Medium podciśnieniem: azot – N₂

Maks. ciśnienie napełniania: 150 bar

Min. ciśnienie napełniania: 20 bar

Temperatura robocza: 0°C do +80°C

Zależny od temp. wzrost siły: ± 0,3%/°C

Zalec. maks. liczba skoków/min:

ok. 30 do 80 (w temp. 20°C)


Maks. prędkość tłoka: 1,6 m/s

Uwaga!

Norma WDX przewiduje inne barwne oznaczenie siły sprężyny.

Na życzenie klienta dostarczany jest element nienapełniony medium, nr katalogowy 2479.034.00000....., oznaczenie kolorem czarnym

2479.034.



2479.034. Sprężyna gazowa (odklejacz), wg normy WDX

typu sprężyny:

Numer katalogowy*	Skok _{max.}	l	l _{min.}	.00020.		.00040.		.00080.		.00170.	
				F _{Początk.} [daN]	F _{Końc.} [daN]	F _{Początk.} [daN]	F _{Końc.} [daN]	F _{Początk.} [daN]	F _{Końc.} [daN]	F _{Początk.} [daN]	F _{Końc.} [daN]
2479.034.□□□□□.010	10	65	55	23	32,5	45	65	85	122	170	243,5
2479.034.□□□□□.016	16	77	61	23	36,6	45	73,3	85	137,4	170	274,8
2479.034.□□□□□.020	20	85	65	23	36	45	72	85	134,5	170	268
2479.034.□□□□□.025	25	95	70	23	38,9	45	77,8	85	145,9	170	291,8
2479.034.□□□□□.030	30	105	75	23	37,5	45	75	85	141	170	281,5
2479.034.□□□□□.038	38	121	83	23	40,7	45	81,4	85	152,7	170	305,4
2479.034.□□□□□.040	40	125	85	23	38,5	45	77	85	144,5	170	289
2479.034.□□□□□.050	50	145	95	23	42	45	83,5	85	156,5	170	313
2479.034.□□□□□.060	60	165	105	23	42	45	84	85	157	170	314
2479.034.□□□□□.070	70	185	115	23	42	45	84	85	157,5	170	315
2479.034.□□□□□.080	80	205	125	23	42	45	84	85	159	170	315,5
2479.034.□□□□□.100	100	245	145	23	42	45	84,5	85	158	170	316,5
2479.034.□□□□□.125	125	295	170	23	42	45	84,5	85	158,5	170	317

*uzupełnić typ sprężyny

Oznaczenie siły sprężyny:

Typ sprężyny - Ciśnienie napeln. [bar] - Kolor:

.00020. - 20 - zielony

.00040. - 40 - niebieski

.00080. - 75 - czerwony

.00170. - 150 - żółty

