

PRESSE À SERTIR PNEUMATIQUE POUR FLEXIBLES DU TUYAU, PNEUMATIQUE CISAILLE POUR FLEXIBLE



2480.00.54.10 Presse à sertir pneumatique pour flexibles du tuyau, pneumatique

Presse à sertir pneumatique pour flexibles pour les dimensions de flexibles DN2 et DN 5

Description :

La presse à sertir pneumatique FIBRO 2480.00.54.10 est adaptée pour le sertissage d'embouts de flexibles suivants :

- Systeme Minimess 2480.00.23.
- 24° système de cône 2480.00.25.
- Ensemble flexible + embouts, cône 24° micro 2480.00.27.01.

Le sertissage des embouts des flexibles est aisé grâce à l'alimentation hydropneumatique de la presse à sertir.

Après le raccordement de l'air comprimé (maximum 7 bars) au raccord G1/4, qui actionne une pompe hydropneumatique (0,1 à 0,5 l/min), la presse à sertir est actionnée manuellement.

Sans lubrification

Tôles de guidage sur l'outil à sertir :

- performances améliorées grâce à la réduction des frottements
- Pas d'usure de l'outil et aucune pollution due aux lubrifiants, réduction de 20 % de la friction.

Caractéristiques techniques :

Force de pression [kN/t]	750 / 75
Zone de sertissage	52
Course d'ouverture	+10
Ouverture sans mâchoires à sertir	52
Mâchoires à sertir largeur nominale de tuyau DN2	2480.00.54.10.02
Mâchoires à sertir largeur nominale de tuyau DN5	2480.00.54.10.05
Alimentation	Air comprimé
Volume d'huile [l]	1.4
Dimensions (Lxlxh)	230x180x160
Poids [kg]	16

2480.00.54.03

Cisaille pour flexible



Les embouts à sertir et flexibles suivants peuvent être commandés:

pour le système Minimess

2480.00.23.00.	Flexible 630 bars alvéolé, DN2*
2480.00.23.01.V	Raccord fileté, droit, emballé, DN2 - 1215
2480.00.23.01.V.025	Raccord fileté, droit, emballé, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.01.V.050	Raccord fileté, droit, emballé, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.01.V.100	Raccord fileté, droit, emballé, DN2 - 1215/ 100 Stck
2480.00.23.02.V	Raccord fileté, 90°, emballé, DN2 - 1215
2480.00.23.02.V.025	Raccord fileté, 90°, emballé, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.02.V.050	Raccord fileté, 90°, emballé, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.02.V.100	Raccord fileté, 90°, emballé, DN2 - 1215/ 100 Stck

pour le système 24° conique

2480.00.23.00.	Flexible 630 bars alvéolé, DN2*
2480.00.27.01.V	Raccord fileté, droit, emballé
2480.00.27.01.V.025	Raccord fileté, droit, emballé/ 25 Stck
2480.00.27.01.V.050	Raccord fileté, droit, emballé/ 50 Stck
2480.00.27.01.V.100	Raccord fileté, droit, emballé/ 100 Stck

pour le système cône 24° **

2489.00.02.	Flexible haute pression, alvéolé, DN5 *
2480.00.25.01	Raccord de flexible, droit
2480.00.25.02	Raccord pour flexible, à 90°
2480.00.25.04	Raccord pour flexible, à 45°

* commander les longueurs de flexibles par incréments de 1m.
Exemple de commande pour un tuyau DN2, 10 m de long =
2480.00.23.00.0010

** pas pour presse à sertir portable électrique 2480.00.54.20