

便携式电动软管压制机 (电池供电) 软管剪



2480.00.54.20 便携式电动软管压制机 (电池供电)

便携式电力翻边机 (电池供电), 适用于软管尺寸DN2

描述:

便携式电力翻边机 (电池供电) 2480.00.54.20, 适用于以下链接系统:

- 最小供气系统 2480.00.23.
- 复合系统, 24°锥微 2480.00.27.01

该款通过电动液压驱动的便携式软管压制机 (电池供电), 可以轻松且快速地将软管直接现场装配在工具上。通过下压力监控装置确保下压力的精准并通过一个声音信号进行监控。便携式电动软管压制机的特点是压制时间非常短。

在交付使用手动翻边机 (电池供电) 时时含有电池以及充电器。

技术参数:

压力 [kN/t]	15 / 1,5
压制数量	约 150 同 1,5 Ah
压钳头	ca. 350° 旋转
驱动装置	电池供电
电压 [V]	18
电池容量 [Ah]	1.5
蓄电池充电时间	15
尺寸 (长x宽x高)	377x75x116
体重 [kg]	2.3

可订购以下压力机配件和软管:
用于测量接头系统

2480.00.23.00.	软管630巴酒窝, DN2*
2480.00.23.01.V	螺纹连接, 直, 包装, DN2 - 1215
2480.00.23.01.V.025	螺纹连接, 直, 包装, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.01.V.050	螺纹连接, 直, 包装, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.01.V.100	螺纹连接, 直, 包装, DN2 - 1215/ 100 Stck
2480.00.23.02.V	螺纹接头, 90°包装, DN2 - 1215
2480.00.23.02.V.025	螺纹接头, 90°包装, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.02.V.050	螺纹接头, 90°包装, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.02.V.100	螺纹接头, 90°包装, DN2 - 1215/ 100 Stck

用于24° 微型椎体复合系统

2480.00.23.00.	软管630巴酒窝, DN2*
2480.00.27.01.V	螺钉连接, 刚装
2480.00.27.01.V.025	螺纹接头, 直接包装/ 25 Stck
2480.00.27.01.V.050	螺纹接头, 直接包装/ 50 Stck
2480.00.27.01.V.100	螺纹接头, 直接包装/ 100 Stck

* 软管长度订购分度为 1 m, 例如:

一根 DN2 软管的订购示例, 10 m 长 = 2480.00.23.00.0010

2480.00.54.03

软管剪

