


PRUŽNÝ ELEMENT, PRUŽÍCÍ, S KULIČKOU, HLADNÉ PŘÍTLAČNÉ, S OSAZENÍM



2475.01.



Materiál:

Pouzdro: Delrin modré (POM)

Kulička: Delrin bílá (POM)

Pružina: nerez ocel

Upozornění:

Pro aretaci jakož i jako přítlačné a vyhazovací kolíky.

Rozsah provozní teploty: -30 °C až 50 °C.

Montáž:


Pro upínací otvor d_1 se doporučuje tolerance H7.

2475.01. Pružný element, pružící, s kuličkou, hladné provedení, s osazením

Objednací číslo	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	s	Síla pružiny [N]	
							Začátek	Konec
2475.01.004	4	3	4,6	5	1	0,8	2,5	6,5
2475.01.005	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
2475.01.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6,5	13
2475.01.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	18
2475.01.010	10	8	11	13,5	1,5	2,4	12	23
2475.01.012	12	10	13	16	1,5	3,3	13	25



2475.02.



Materiál:

Pouzdro: nerez ocel 1.4305

Kulička: kalená nerez ocel

Pružina: nerez ocel

Upozornění:

Pro aretaci jakož i jako přítlačné a vyhazovací kolíky.

Rozsah provozní teploty: -30 °C až 50 °C.

Montáž:

Pro upínací otvor d_1 se doporučuje tolerance H7.

2475.02. Pružný element, pružící, s kuličkou, hladné provedení, s osazením

Objednací číslo	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	s	Síla pružiny [N]	
							Začátek	Konec
2475.02.004	4	3	4,6	5	1	0,8	2,5	6,5
2475.02.005	5	4	5,6	6	1	1	6	9,4
2475.02.006	6	5	6,5	7	1	1,6	6,5	13
2475.02.008	8	6,5	8,5	9	1	1,9	8	18
2475.02.010	10	8	11	13,5	1,5	2,4	12	23
2475.02.012	12	10	13	16	1,5	3,3	13	25