

GAZLI YAY MIL KANALLI

Not:



150 bar da başlangıçtaki yay kuvveti = 490 daN

Zemine montajlarken, silindirin tüm yüzeyinin temasının sağlandığından emin olunuz!

Yedek parçalar için sipariş kodu:
2496.12.00490

Kullanılan gaz: Nitrojen – N₂
Maks. dolum basıncı: 150 bar
Min. dolum basıncı: 50 bar
Çalışma sıcaklığı: 0°C / +80°C
Sıcaklığa bağlı Kuvvet artışı: ± 0,3%/°C
Önerilen Strok/dk.:
yaklaşık 15 ila 40 arası (20°C de)
Maks. piston hızı: 0,5 m/s

2496.12.00490.




2496.12.00490.

Gazlı Yay Mil Kanallı


Sipariş No.	strok _{maks.} (s)	l _{min.}	l	g ₂ *
2496.12.00490.016	16	96	112	88
2496.12.00490.025	25	105	130	97
2496.12.00490.050	50	130	180	122
2496.12.00490.080	80	160	240	152

Montaj örneğe bakın

Yay başlangıç kuvveti/Basınç miktarı



Yay kuvveti yer değişimi/Kurs artışı



Basınç artış faktörü yer değişimini hesaba katar fakat dış etkenleri göz önünde bulundurmaz!