



PERNO CON MUELLE DE GAS SEGÚN NORMA VW

2478.20. .1



Ejemplo de montaje



Material:

Perno con muelle: C45
temple inductivo 58+4 HRC
Profundidad de temple 0,8+0,4

Arandela: 90MnCrV8
templado 56+4 HRC

Nota:

Use solamente con casquillo de guía apropiados 2052.71.1

El perno con muelle se monta precargado.

2478.20. .1 Perno con muelle de gas según Norma VW

Código	Carrera _{max.}	l	l ₁	l ₂	l ₃	Fuerza del muelle [daN]		Muelle de gas
						inicial	final	
2478.20.050.00050.1	50	240	182	118	30	50	68	2480.21.00050.063
2478.20.050.00100.1	50	240	182	118	30	100	137	2480.21.00100.063
2478.20.050.00150.1	50	240	182	118	30	150	206	2480.21.00150.063
2478.20.050.00200.1	50	240	182	118	30	200	275	2480.21.00200.063
2478.20.065.00050.1	65	274	200	135	30	50	68	2480.21.00050.080
2478.20.065.00100.1	65	274	200	135	30	100	137	2480.21.00100.080
2478.20.065.00150.1	65	274	200	135	30	150	206	2480.21.00150.080
2478.20.065.00200.1	65	274	200	135	30	200	275	2480.21.00200.080
2478.20.080.00050.1	80	314	220	155	30	50	68	2480.21.00050.100
2478.20.080.00100.1	80	314	220	155	30	100	137	2480.21.00100.100
2478.20.080.00150.1	80	314	220	155	30	150	206	2480.21.00150.100
2478.20.080.00200.1	80	314	220	155	30	200	275	2480.21.00200.100