


# PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, CON EL DIÁMETRO DE CORTE MAYOR QUE LA CAÑA, CUADRADO, CON EXPULSOR, PARA TRABAJOS DUROS

2725.




**2725. Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de corte mayor que la caña, cuadrado, con expulsor, para trabajos duros**

d <sub>2</sub> / Número de pedido	d <sub>5</sub>	P <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	l <sub>1</sub> / Número de pedido	l (Letra de pedido)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	12	9,19	32	19 (2) 30 (4)		●	●	●
16 / (4)	12	11,31	38	19 (2) 30 (4)		●	●	●
20 / (5)	12	14,14	40	19 (2) 30 (4)		●	●	●
25 / (6)	12	17,68	44	19 (2) 30 (4)		●	●	●
32 / (7)	12	22,63	50	19 (2) 30 (4)		●	●	●
40 / (9)	12	28,28	56	19 (2) 30 (4)		●	●	●

**Ejemplo de código:**

**2725.4F4.2450.B**



**Angulo:**  
90°

**Forma: cuadrado, Longitud P**

P = 24,5 mm

**Longitud de corte del punzón: l<sub>1</sub>**  
30 mm

**Longitud: l**  
90 mm

**Diámetro: d<sub>2</sub>**  
16 mm

**Tipo:**  
corte mayor, reforzado

**Ejecución:**  
cuadrado

**Punzón de corte:**  
con expulsor

**Letra de pedido**  
= (B)

**Número de pedido**  
= 2450  
= (4)

**Letra de pedido**  
= (F)

**Número de pedido**  
= (4)

**Número de pedido**  
= (5)

**Número de pedido**  
= (2)

= 27

**Material:**

HSS

Dureza 62 ± 2 HRC

**Ejecución:**

Caña y forma de corte en rectificado fino.  
Ejecución especial sobre demanda.

**Nota:**

Con una franquia de corte ≤ 0,04 mm, FIBRO redondea las esquinas afiladas en el caso de que el punzón de corte y el casquillo de corte se pidan conjuntamente. De este modo se reduce el tiempo de montaje y el riesgo de una rotura de cantos durante el funcionamiento.