

# 氮气弹簧 用通孔

## 说明:


当压力为 150 bar 时, 开始弹力为 490 daN

当固定在地面上时, 务必保证地面与缸体底部完全接触。

备件组的订购号: 2496.12.00490

压力介质: 氮气 - N<sub>2</sub>  
 最大充气压力: 150 bar  
 最小充气压力: 50 bar  
 工作温度: 0 °C 到 +80 °C  
 与温度有关的弹力升降: ± 0.3 %/°C  
 推荐最大行程 / 分钟:  
 约 15 到 40 (在 20 °C 时)  
 最大活塞速度: 0.5 m/s

## 2496.12.00490.




2496.12.00490.

氮气弹簧 用通孔


订购编号	冲程 <sub>max.</sub> (s)	l <sub>min.</sub>	l	g <sub>2</sub> *
2496.12.00490.016	16	96	112	88
2496.12.00490.025	25	105	130	97
2496.12.00490.050	50	130	180	122
2496.12.00490.080	80	160	240	152

参见安装例

根据充填压力的起始弹力



和行程有关的压力上升图



压力上升系数适用于依赖行程、没有影响量的气体体积置换!