


PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, A DIAMETRO RIDOTTO, ROTONDO, CON SPINA DI ESPULSIONE, PER CARICO PESANTE



2713.



2713. Punzone da tranciatura a cambio rapido, a diametro ridotto, rotondo, con spina di espulsione, per carico pesante

d ₂ / Cifra indicativa	d ₅	P	l ₁ / Cifra indicativa	l (Lettera indicativa)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	19 - 39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

*a d₂ = 16/20 e l = 63; l_{1 max.} = 19

Materiale:


HSS
Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo e diametro di taglio superfinito.
Fabbricazione speciale su richiesta.

Esempio di ordinazione:

2713.3C1.0550



Forma: rotondo
P = Ø 5,5 mm
Penetrazione nella matrice: l₁
13 mm
Lunghezza: l
63 mm
Diametro: d₂
13 mm
Tipo:
pesante
Esecuzione:
rotondo
Punzone da tranciatura:
con spina di espulsione

= 0550
Cifra indicativa
= (1)
Lettera indicativa
= (C)
Cifra indicativa
= (3)
Cifra indicativa
= (3)
Cifra indicativa
= (1)

= 27